







Gebouwen		omschrijving	capaciteit
A	bedrijfswooning	-	
B	skierbewoondhuur	-	
C	pluimvestal	24000 st. legkippen (E 2.11.3 + E 6.4.1 + E 7.3)	
D	pluimvestal	24000 st. legkippen (E 2.11.3 + E 6.4.1 + E 7.3)	
F	berging opslag l.b.v. skierbewo		

engels		afmetingen	afmetingen	afmetingen
code	omschrijving	code	afmetingen	afmetingen
01	variëerend met gel	3	0,75	18 mm
02	variëerend met gel	4	0,75	20 mm
03	variëerend met gel	5	0,75	22 mm
04	variëerend met gel	6	0,75	24 mm
05	variëerend met gel	7	0,75	26 mm
06	variëerend met gel	8	0,75	28 mm
07	variëerend met gel	9	0,75	30 mm
08	variëerend met gel	10	0,75	32 mm
09	variëerend met gel	11	0,75	34 mm
10	variëerend met gel	12	0,75	36 mm
11	variëerend met gel	13	0,75	38 mm
12	variëerend met gel	14	0,75	40 mm
13	variëerend met gel	15	0,75	42 mm
14	variëerend met gel	16	0,75	44 mm
15	variëerend met gel	17	0,75	46 mm
16	variëerend met gel	18	0,75	48 mm
17	variëerend met gel	19	0,75	50 mm
18	variëerend met gel	20	0,75	52 mm
19	variëerend met gel	21	0,75	54 mm
20	variëerend met gel	22	0,75	56 mm
21	variëerend met gel	23	0,75	58 mm
22	variëerend met gel	24	0,75	60 mm
23	variëerend met gel	25	0,75	62 mm
24	variëerend met gel	26	0,75	64 mm
25	variëerend met gel	27	0,75	66 mm
26	variëerend met gel	28	0,75	68 mm
27	variëerend met gel	29	0,75	70 mm
28	variëerend met gel	30	0,75	72 mm
29	variëerend met gel	31	0,75	74 mm
30	variëerend met gel	32	0,75	76 mm
31	variëerend met gel	33	0,75	78 mm
32	variëerend met gel	34	0,75	80 mm
33	variëerend met gel	35	0,75	82 mm
34	variëerend met gel	36	0,75	84 mm
35	variëerend met gel	37	0,75	86 mm
36	variëerend met gel	38	0,75	88 mm
37	variëerend met gel	39	0,75	90 mm
38	variëerend met gel	40	0,75	92 mm
39	variëerend met gel	41	0,75	94 mm
40	variëerend met gel	42	0,75	96 mm
41	variëerend met gel	43	0,75	98 mm
42	variëerend met gel	44	0,75	100 mm
43	variëerend met gel	45	0,75	102 mm
44	variëerend met gel	46	0,75	104 mm
45	variëerend met gel	47	0,75	106 mm
46	variëerend met gel	48	0,75	108 mm
47	variëerend met gel	49	0,75	110 mm
48	variëerend met gel	50	0,75	112 mm
49	variëerend met gel	51	0,75	114 mm
50	variëerend met gel	52	0,75	116 mm
51	variëerend met gel	53	0,75	118 mm
52	variëerend met gel	54	0,75	120 mm
53	variëerend met gel	55	0,75	122 mm
54	variëerend met gel	56	0,75	124 mm
55	variëerend met gel	57	0,75	126 mm
56	variëerend met gel	58	0,75	128 mm
57	variëerend met gel	59	0,75	130 mm
58	variëerend met gel	60	0,75	132 mm
59	variëerend met gel	61	0,75	134 mm
60	variëerend met gel	62	0,75	136 mm
61	variëerend met gel	63	0,75	138 mm
62	variëerend met gel	64	0,75	140 mm
63	variëerend met gel	65	0,75	142 mm
64	variëerend met gel	66	0,75	144 mm
65	variëerend met gel	67	0,75	146 mm
66	variëerend met gel	68	0,75	148 mm
67	variëerend met gel	69	0,75	150 mm
68	variëerend met gel	70	0,75	152 mm
69	variëerend met gel	71	0,75	154 mm
70	variëerend met gel	72	0,75	156 mm
71	variëerend met gel	73	0,75	158 mm
72	variëerend met gel	74	0,75	160 mm
73	variëerend met gel	75	0,75	162 mm
74	variëerend met gel	76	0,75	164 mm
75	variëerend met gel	77	0,75	166 mm
76	variëerend met gel	78	0,75	168 mm
77	variëerend met gel	79	0,75	170 mm
78	variëerend met gel	80	0,75	172 mm
79	variëerend met gel	81	0,75	174 mm
80	variëerend met gel	82	0,75	176 mm
81	variëerend met gel	83	0,75	178 mm
82	variëerend met gel	84	0,75	180 mm
83	variëerend met gel	85	0,75	182 mm
84	variëerend met gel	86	0,75	184 mm
85	variëerend met gel	87	0,75	186 mm
86	variëerend met gel	88	0,75	188 mm
87	variëerend met gel	89	0,75	190 mm
88	variëerend met gel	90	0,75	192 mm
89	variëerend met gel	91	0,75	194 mm
90	variëerend met gel	92	0,75	196 mm
91	variëerend met gel	93	0,75	198 mm
92	variëerend met gel	94	0,75	200 mm
93	variëerend met gel	95	0,75	202 mm
94	variëerend met gel	96	0,75	204 mm
95	variëerend met gel	97	0,75	206 mm
96	variëerend met gel	98	0,75	208 mm
97	variëerend met gel	99	0,75	210 mm
98	variëerend met gel	100	0,75	212 mm
99	variëerend met gel	101	0,75	214 mm
100	variëerend met gel	102	0,75	216 mm
101	variëerend met gel	103	0,75	218 mm
102	variëerend met gel	104	0,75	220 mm
103	variëerend met gel	105	0,75	222 mm
104	variëerend met gel	106	0,75	224 mm
105	variëerend met gel	107	0,75	226 mm
106	variëerend met gel	108	0,75	228 mm
107	variëerend met gel	109	0,75	230 mm
108	variëerend met gel	110	0,75	232 mm
109	variëerend met gel	111	0,75	234 mm
110	variëerend met gel	112	0,75	236 mm
111	variëerend met gel	113	0,75	238 mm
112	variëerend met gel	114	0,75	240 mm
113	variëerend met gel	115	0,75	242 mm
114	variëerend met gel	116	0,75	244 mm
115	variëerend met gel	117	0,75	246 mm
116	variëerend met gel	118	0,75	248 mm
117	variëerend met gel	119	0,75	250 mm
118	variëerend met gel	120	0,75	252 mm
119	variëerend met gel	121	0,75	254 mm
120	variëerend met gel	122	0,75	256 mm
121	variëerend met gel	123	0,75	258 mm
122	variëerend met gel	124	0,75	260 mm
123	variëerend met gel	125	0,75	262 mm
124	variëerend met gel	126	0,75	264 mm
125	variëerend met gel	127	0,75	266 mm
126	variëerend met gel	128	0,75	268 mm
127	variëerend met gel	129	0,75	270 mm
128	variëerend met gel	130	0,75	272 mm
129	variëerend met gel	131	0,75	274 mm
130	variëerend met gel	132	0,75	276 mm
131	variëerend met gel	133	0,75	278 mm
132	variëerend met gel	134	0,75	280 mm
133	variëerend met gel	135	0,75	282 mm
134	variëerend met gel	136	0,75	284 mm
135	variëerend met gel	137	0,75	286 mm
136	variëerend met gel	138	0,75	288 mm
137	variëerend met gel	139	0,75	290 mm
138	variëerend met gel	140	0,75	292 mm
139	variëerend met gel	141	0,75	294 mm
140	variëerend met gel	142	0,75	296 mm
141	variëerend met gel	143	0,75	298 mm
142	variëerend met gel	144	0,75	300 mm
143	variëerend met gel	145	0,75	302 mm
144	variëerend met gel	146	0,75	304 mm
145	variëerend met gel	147	0,75	306 mm
146	variëerend met gel	148	0,75	308 mm
147	variëerend met gel	149	0,75	310 mm
148	variëerend met gel	150	0,75	312 mm
149	variëerend met gel	151	0,75	314 mm
150	variëerend met gel	152	0,75	316 mm
151	variëerend met gel	153	0,75	318 mm
152	variëerend met gel	154	0,75	320 mm
153	variëerend met gel	155	0,75	322 mm
154	variëerend met gel	156	0,75	324 mm
155	variëerend met gel	157	0,75	326 mm
156	variëerend met gel	158	0,75	328 mm
157	variëerend met gel	159	0,75	330 mm
158	variëerend met gel	160	0,75	332 mm
159	variëerend met gel	161	0,75	334 mm
160	variëerend met gel	162	0,75	336 mm
161	variëerend met gel	163	0,75	338 mm
162	variëerend met gel	164	0,75	340 mm
163	variëerend met gel	165	0,75	342 mm
164	variëerend met gel	166	0,75	344 mm
165	variëerend met gel	167	0,75	346 mm
166	variëerend met gel	168	0,75	348 mm
167	variëerend met gel	169	0,75	350 mm
168	variëerend met gel	170	0,75	352 mm
169	variëerend met gel	171	0,75	354 mm
170	variëerend met gel	172	0,75	356 mm
171	variëerend met gel	173	0,75	358 mm
172	variëerend met gel	174	0,75	360 mm
173	variëerend met gel	175	0,75	362 mm
174	variëerend met gel	176	0,75	364 mm
175	variëerend met gel	177	0,75	366 mm
176	variëerend met gel	178	0,75	368 mm
177	variëerend met gel	179	0,75	370 mm
178	variëerend met gel	180	0,75	372 mm
179	variëerend met gel	181	0,75	374 mm
180	variëerend met gel	182	0,75	376 mm
181	variëerend met gel	183	0,75	378 mm
182	variëerend met gel	184	0,75	380 mm
183	variëerend met gel	185	0,75	382 mm
184	variëerend met gel	186	0,75	384 mm
185	variëerend met gel	187	0,75	386 mm
186	variëerend met gel	188	0,75	388 mm
187	variëerend met gel	189	0,75	390 mm
188	variëerend met gel	190	0,75	392 mm
189	variëerend met gel	191	0,75	394 mm
190	variëerend met gel	192	0,75	396 mm
191	variëerend met gel	193	0,75	398 mm
192	variëerend met gel	194	0,75	400 mm
193	variëerend met gel	195	0,75	402 mm
194	variëerend met gel	196	0,75	404 mm
195	variëerend met gel	197	0,75	406 mm
196	variëerend met gel	198	0,75	408 mm
197	variëerend met gel	199	0,75	410 mm
198	variëerend met gel	200	0,75	412 mm
199	variëerend met gel	201	0,75	414 mm
200	variëerend met gel	202	0,75	416 mm
201	variëerend met gel	203	0,75	418 mm
202	variëerend met gel	204	0,75	420 mm
203	variëerend met gel	205	0,75	422 mm
204	variëerend met gel	206	0,75	424 mm
205	variëerend met gel	207	0,75	426 mm
206	variëerend met gel	208	0,75	428 mm
207	variëerend met gel	209	0,75	430 mm
208	variëerend met gel	210	0,75	432 mm
209	variëerend met gel	211	0,75	434 mm
210	variëerend met gel	212	0,75	436 mm
211	variëerend met gel	213	0,75	438 mm
212	variëerend met gel	214	0,75	440 mm
213	variëerend met gel	215	0,75	442 mm
214	variëerend met gel	216	0,75	444 mm
215	variëerend met gel	217	0,75	446 mm
216	variëerend met gel	218	0,75	448 mm
217	variëerend met gel	219	0,75	450 mm
218	variëerend met gel	220	0,75	452 mm
219	variëerend met gel	221	0,75	454 mm
220	variëerend met gel	222	0,75	456 mm
221	variëerend met gel	223	0,75	458 mm
222	variëerend met gel	224	0,75	460 mm
223	variëerend met gel	225	0,75	462 mm
224	variëerend met gel	226	0,75	464 mm
225	variëerend met gel	227	0,75	466 mm
226	variëerend met gel	228	0,75	468 mm
227	variëerend met gel	229	0,75	470 mm
228	variëerend met gel	230	0,75	472 mm
229	variëerend met gel	231	0,75	474 mm
230	variëerend met gel	232	0,75	476 mm
231	variëerend met gel	233	0,75	478 mm
232	variëerend met gel	234	0,75	480 mm
233	variëerend met gel	235	0,75	482 mm
234	variëerend met gel	236	0,75	484 mm
235	variëerend met gel	237	0,75	486 mm
236	variëerend met gel	238	0,75	488 mm
237	variëerend met gel	239	0,75	490 mm
238	variëerend met gel	240	0,75	492 mm
239	variëerend met gel	241	0,75	494 mm
240	variëerend met gel	242	0,75	496 mm
241	variëerend met gel	243	0,75	498 mm
242	variëerend met gel	244	0,75	500 mm
243	variëerend met gel	245	0,75	502 mm
244	variëerend met gel	246	0,75	504 mm
245	variëerend met gel	247	0,75	506 mm
246	variëerend met gel	248	0,75	508 mm
247	variëerend met gel	249	0,75	510 mm
248	variëerend met gel	250	0,75	512 mm
249	variëerend met gel	251	0,75	514 mm
250	variëerend met gel	252	0,75	516 mm
251	variëerend met gel	253	0,75	518 mm
252	variëerend met gel	254	0,75	520 mm
253	variëerend met gel	255	0,75	522 mm
254	variëerend met gel	256	0,75	524 mm
255	variëerend met gel	257	0,75	526 mm
256	variëerend met gel	258	0,75	528 mm

